



WNC025



IP55



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα στιγμιαίας επαφής 10 A

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Μονό πλήκτρο

Αριθμός πόλων 1

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διάφανο Όχι

Πίσω εσωτερική πλευρά Ματ

Διαστάσεις

Ύψος 55,50 mm

Πλάτος 55,50 mm

Βάθος 27,80 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης 12 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 1

Τύπος μπουτόν Μονό μπουτόν πίεσης

Με επαφή σήματος ανάδρασης Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -25 - 35 °C

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Φωτισμός Με μπλε λυχνία LED 230 V

Στεγανοποίηση Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά

Ακροδέκτης Με δύο θέσεις clip-in για ακροδέκτες σύνδεσης 2 καλωδίων Wago στο δάπεδο περιβλήματος

Είδος σύνδεσης Με ακροδέκτη N Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι