



WNC025B



IP55



Pulsante, contatto di commutazione a parete Serie W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di contatto momentanea 10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Architettura

Elemento di controllo/comando Pulsante singolo

Materiali

Colore Bianco polare

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Trasparente No

Interno posteriore Opaco

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 41 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Tipo di pulsante Pulsante singolo

Con contatto di feedback No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

Accessori

Con campo per l'etichetta Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 35 °C

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V

Tenuta Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori

Morsetto Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio
Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si