



WNC174



**Toma Schuko, doble, vertical, gris**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

**Dimensiones**

Altura 147 mm

Anchura 76 mm

Profundidad 65 mm

Número de unidades 2

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Profundidad del montaje 65 mm

**Conexión**

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

Sección máxima del conductor 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Instalación, montaje**

Montaje en Montaje en superficie

Posición de montaje/conexión Vertical

**Conectividad**

Tipo de conexión Conexión enchufable

Con soporte para montaje con garras No

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

**Accesorios**

Tiene espacio de etiquetado No

Preequipado con 2 tomas de corriente

---

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa	Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
--------------	--

---

**Capacidad**

Número de módulos	2
-------------------	---

---

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada	Sí
-------------------------------------	----

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
-------------------------------------	------

Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
---	-----------------------

---

**Funciones**

Con iluminación orientable	No
----------------------------	----

Con iluminación funcional	No
---------------------------	----

---

**Identificación**

Con impresión	No
---------------	----

---

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Tapa	Cubierta total
------	----------------

Cableado	Inserta cableado
----------	------------------

Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
------------	--

Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
------------------	-------------------------------

Etiqueta	Sin etiquetado
----------	----------------

---

**Características técnicas**

cubyko
--------

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
---------------	----

Conforme REACH	Sí
----------------	----

Conforme RoHS	Sí
---------------	----

---