



WNC174



Presca SCHUKO doppia vert. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Serie

Altezza 147 mm

Larghezza 76 mm

Profondità 65 mm

Numero di unità 2

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

Connessione

Tipo di connettore Terminale a vite

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Verticale

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con 2 prese

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
--	----

Resistenza agli urti IK	IK07
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
-------------------------------------	---------------------------

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	No
------------------------------	----

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Scatola completa
----------	------------------

Cablaggio	Inseri con cablaggio passante
-----------	-------------------------------

Protezione	Protezione elevata contro i contatti
------------	--------------------------------------

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Etichettatura	Senza etichettatura
---------------	---------------------

Adatto per

cubyko	
--------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----
