



14103502



Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma	500 - 500 MHz
-------------------------	---------------

Vybavení

Počet výstupů	2
---------------	---

Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Materiál

Barva	Polární bílá
-------	--------------

Materiál	Termoplast
----------	------------

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Řezací svorka
------------------------	---------------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Rozměry

Výška pásky P-touch popisového pole	12 mm
-------------------------------------	-------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
--------	------------------

Napětí	Vhodné pro PoE+
--------	-----------------

Způsob montáže	Bez rozpěrných přichytek
----------------	--------------------------

Ochrana	Se samouzavíracím ochranným krytem proti prachu na konektor
---------	---

Typ připojení	S zařezávacími svorkami
---------------	-------------------------

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC	Ano
----------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----