



14093505



Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 500 - 500 MHz

Vybavení

Počet výstupů 1

Podmínky použití

Provozní teplota -15 - 30 °C

Vybavení

Se zavěšeným víkem Ano

Materiál

Barva Šedá

Materiál Termoplast

Připojení

Typ konektoru/zástrčky SAE/IAE (ISDN)

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Texty

Výstup Se šikmým vývodem 45°

Napětí Vhodné pro PoE+

Způsob montáže Pro přišroubování
Bez rozpěrných přichytek

Ochrana Se samouzavíracím ochranným krytem proti prachu před konektorem

Typ připojení S zařezávacími svorkami

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano