



14093502



Utičnica, računarska, 8-polna, oklopljena, Cat.6, W.1, p.bijela

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Bandwith prijenosa 500 - 500 MHz

Oprema

Broj izlaza 1

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -15 - 30 °C

Oprema

Sa zglobnim poklopcem Da

Materijali

Boja Polarna bijela

Materijal Termoplastika

Veza

Vrsta priključka/utikača UAE/IAE (ISDN)

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Dimenzije

Visina P-touch trake za polje za označavanje 12 mm

Tekst

Izlaz Sa kosim izlazom od 45°

Napon Prikladno za PoE+

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Bez krala

Zaštita Sa samozatvarajućim poklopcem za zaštitu od prašine prije
džeka

Vrsta veze Sa klemama

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da