




K96W

Zaciski do szyn zbiorczych 16-120mm² Cu 20/30x5mm

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	16 - 120 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	16 - 120 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	22 - 22 Nm
-----------------------------	------------

Wymiary

Szerokość/grubość szyny zbiorczej	5 - 5 mm
Szerokość	23,50 mm
Głębokość	58 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	440 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak