




K96W

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 5 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm²

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	16 - 120 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 - 120 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	22 - 22 NM
----------------	------------

Afmetingen

Dikte rail	5 - 5 mm
Breedte	23,50 mm
Diepte	58 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	440 A
-----------------	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja