



K96L

### Borne de barre 16mm<sup>2</sup>-120mm<sup>2</sup>, pour barres 12x10mm

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 120 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	16 - 120 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Couple de serrage	22 - 22 Nm
-------------------	------------

##### Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	10 - 10 mm
Hauteur	29.50 mm
Largeur	23.50 mm
Profondeur	58 mm

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	440 A
-------------------------	-------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui