



K96L

Borne de barre 16mm²-120mm², pour barres 12x10mm

Caractéristiques techniques

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	16 - 120 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	16 - 120 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	22 - 22 Nm
-------------------	------------

Dimensions

Largeur/épaisseur du jeu de barres	10 - 10 mm
Hauteur	29.50 mm
Largeur	23.50 mm
Profondeur	58 mm

Courant électrique

Courant assigné nominal	440 A
-------------------------	-------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui