



K96L

Geschikt voor railklem 12/20/30 x 10 mm, aderdoorsnede 16 - 120 mm<sup>2</sup>

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 16 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 16 - 120 mm <sup>2</sup> |

**Installatie, montage**

|                |            |
|----------------|------------|
| Aandraaimoment | 22 - 22 NM |
|----------------|------------|

**Afmetingen**

|            |            |
|------------|------------|
| Dikte rail | 10 - 10 mm |
| Hoogte     | 29,50 mm   |
| Breedte    | 23,50 mm   |
| Diepte     | 58 mm      |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 440 A |
|-----------------|-------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |