



K96L

**Ligador 16-120mm<sup>2</sup> p/barra 10mm**

**Características técnicas**

**Conexão**

Secção transversal de condutor flexível	16 - 120 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	16 - 120 mm <sup>2</sup>

**Instalação, montagem**

Binário de aperto nominal	22 - 22 Nm
---------------------------	------------

**Dimensões**

Largura/espessura da barra condutora	10 - 10 mm
Altura	29,50 mm
Largura	23,50 mm
Profundidade	58 mm

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	440 A
------------------	-------

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim