



K96L

Ligador 16-120mm² p/barra 10mm

Características técnicas

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	16 - 120 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	16 - 120 mm ²

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	22 - 22 Nm
---------------------------	------------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	10 - 10 mm
Altura	29,50 mm
Largura	23,50 mm
Profundidade	58 mm

Corrente elétrica

Corrente nominal	440 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHS	Sim