



FWB32M2

**Coffret FWB univers, IP44, classell, 3x26 modules, 500x550x161mm, QuickConnect**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	3
Nombre de rangées	3
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

**Capacité**

Nombre de modules	78
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	500 mm
Largeur de montage	550 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Largeur en modules	26

**Couvercle, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

**Matière**

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----