



FWB32M2

Щит Univers IP44/II 500x550x161мм 78мод.

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

| | |
|--|--------------------|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |
| Монтаж на | Поверхневий монтаж |

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 125 А |
|-------------------|-------|

Обладнання

| | |
|-------------------------------|----|
| Кількість рейок | 3 |
| Кількість рядів щита | 3 |
| Кількість секцій по ширині | 2 |
| Із замком | Ні |
| Має нейтральну клемну колодку | Ні |

Ємність

| | |
|-------------------|----|
| Кількість модулів | 78 |
|-------------------|----|

Функції

| | |
|-----------------------------|-----|
| З вводами для трубопроводів | Так |
|-----------------------------|-----|

Розміри

| | |
|------------------|--------|
| Висота | 500 mm |
| Ширина | 550 mm |
| Глибина | 165 mm |
| Вбудована висота | 500 mm |
| Вбудована ширина | 550 mm |

Кришка, дверцята

| | |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

Розміри

| | |
|-------------------|--------|
| Вбудована глибина | 161 mm |
|-------------------|--------|

Кришка, дверцята

| | |
|------------------|---|
| Кількість замків | 0 |
|------------------|---|

Розміри

| | |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 26 |
|------------------------------|----|

Кришка, дверцята

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Тип ручки | Відкидна ручка із затискним пристроєм |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Тип дверей шафи | Одинарні двері |

Під'єднання

| | |
|---------------------------|---|
| Кількість вхідних кабелів | 8 |
|---------------------------|---|

Матеріали

| | |
|----------|--------------|
| Матеріал | Сталь |
| Код RAL | 9010 |
| Colour | Чистий білий |

Обладнання

| | |
|-----------------------------------|----|
| Має клемну колодку для заземлення | Ні |
| Має монтажну пластину | Ні |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Клас захисту | Клас ізоляції II |
| Ударостійкість ІК | ІК09 |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP44 |
| Тип блокування | Засувний замок |

Sustainability

Відповідність RoHS

Так