



FWB32S

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 2ΣΤ 3Χ24Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός σειρών	3
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	2
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	72
-------------------	----

**Λειτουργίες**

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος	500 mm
Πλάτος	550 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	500 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος	550 mm
---------------------	--------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών	1
--------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	24

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	8
--------------------------------------	---

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

**Ασφάλεια**

Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44
Τύπος κλειδώματος	χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----