



FWB33S

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 108 mod., 500x800x161, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet lišt	9
Počet řad v rozvaděči	3
Počet polí v šířce	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	108
--------------	-----

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

Rozměry

Výška	500 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	500 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	800 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	1
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	161 mm
Počet jednotek šířky	36

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

Připojení

Počet vstupů potrubí	12
----------------------	----

Konektivita

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení Bez zámku
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----