



FWB34S

FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 4ΣΤ 3Χ48Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	12
Αριθμός σειρών	3
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	4
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	144
-------------------	-----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	500 mm
Πλάτος	1050 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	500 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	1050 mm
---------------------	---------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	1
--------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	48

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

Σύνδεση

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	16
--------------------------------------	----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

Υλικά

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44
Τύπος κλειδώματος	Κλειδωμα μπάρας χωρίς κλειδαριά

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----