



FWB43GS

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 3ΣΤ 4Χ36Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	12
Αριθμός σειρών	4
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	3
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	144
-------------------	-----

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

**Διαστάσεις**

Ύψος	650 mm
Πλάτος	800 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	650 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
-------------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος	800 mm
---------------------	--------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών	1
--------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	36

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Διπλή πόρτα, ασύμμετρη

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	12
--------------------------------------	----

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι