



FWB44T1S

**Coffret FWB, univers, 192 modules, classé IP30, sans porte, 650x1050x161mm, QC**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Équipement**

Nombre de rails	16
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	192
-------------------	-----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	650 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	650 mm
Largeur de montage	1050 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	48

**Cache, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Équipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30

---

**Sécurité**

Type de verrouillage

Sans serrure

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui