



FWB52N

Veldverdelers IP44 geïsol. 800x550x161mm 72M+2 rijen dichte afdekl.

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	8
Aantal verdelerrijen	8
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modules	72
----------------	----

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	550 mm
Diepte	165 mm
Inbouwhoogte	800 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
-------------------	---

Afmetingen

Inbouwbreedte	550 mm
---------------	--------

Deksel, deur

Aantal sloten	1
---------------	---

Afmetingen

Inbouwdiepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	8
---------------------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Heeft aarde-klemmenblok	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----