



FWB52P2

Coffret FWB, univers, IP44, classell, 60mod. 1 travée à compléter, 800x550x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	10
Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	60
-------------------	----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	800 mm
Largeur de montage	550 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	24

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----