



FWB52S

FW sup. IP44 PO a.800 I.550, 120M

Características técnicas

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	10
Número de filas	5
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	120
-------------------	-----

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	800 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	800 mm
Largura incorporada	550 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

Dimensões

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

Conexão

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44

Segurança

Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----