



FWB53S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 800x800x161 mm, 120M, QuickConnect, puna vrata

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

Oprema

Broj šina	15
Broj redova	5
Broj sekcija u širinu	3
Sa bravom	Ne
Ima N klemni blok	Da

Kapacitet

Broj modula	180
-------------	-----

Funkcije

Ima glavnu zaštitnu sklopku	Ne
Sa uvodima za provodnike	Da

Dimenzije

Visina	800 mm
Širina	800 mm
Dubina	165 mm
Ugrađena visina	800 mm

Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
-------------------	---

Dimenzije

Ugrađena širina	800 mm
-----------------	--------

Poklopac, vrata

Broj brava	1
------------	---

Dimenzije

Ugrađena dubina	0 mm
Broj jedinica širine	36

Poklopac, vrata

Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke
Vrata/poklopac je proziran	Ne
Vrsta vrata ormara	Jedna vrata

Veza

Broj uvoda za vodiče	12
----------------------	----

Povezivost

Vrsta montaže	NŽ montaža
---------------	------------

Materijali

Materijal	Željezo
RAL kod	9010
Boja	Čista bijela

Oprema

Ima klemni blok za uzemljenje	Da
Ima montažnu ploču	Ne

Sigurnost

Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Otpornost na udarce IK	IK09
Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bravica Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	750 °C

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----