



FWB53S

### Щит Unipers IP44/II 800x800x161мм 180мод.(3x60)

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

##### Обладнання

Кількість рейок	15
Кількість рядів щита	5
Кількість секцій по ширині	3
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Емність

Кількість модулів	180
-------------------	-----

##### Функції

Має захист головного вимикача	Ні
З вводами для трубопроводів	Так

##### Розміри

Висота	800 mm
Ширина	800 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	800 mm
Вбудована ширина	800 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

##### Розміри

Вбудована глибина	0 mm
-------------------	------

##### Кришка, дверцята

Кількість замків	1
------------------	---

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	36
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

##### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	12
---------------------------	----

##### Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

##### Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

---

**Безпека**

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість ІК	ІК09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Тип блокування	Засувний замок Без замка
Випробування розжареним дротом	750 °C

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----