



FWB61S

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x161, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	6
Počet polí v šířce	1
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

Kapacita

Počet modulů	72
--------------	----

Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
Se vstupy potrubí	Ano

Rozměry

Výška	950 mm
Šířka	300 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	950 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	300 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	1
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	161 mm
Počet jednotek šířky	12

Kryt, dveře

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

Připojení

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

Konektivita

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
---------------	-----------------

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez zámku
Test žhavicím drátem	750 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----