



FWB61T1S

**Coffret FWB, univers, 72 modules, classé IP30, sans porte, 950x300x161mm, QC**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

#### Équipement

Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

#### Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

#### Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	950 mm
Largeur de montage	300 mm

#### Cache, porte

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

#### Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	12

#### Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

#### Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

#### Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

#### Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

#### Matière

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS

Oui