



FWB62GS

**Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte transp., 950x500x161mm,QC**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 12  |
| Nombre de rangées         | 6   |
| Nombre de travée de large | 2   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 144 |
|-------------------|-----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hauteur                | 950 mm |
| Largeur                | 550 mm |
| Profondeur             | 165 mm |
| Hauteur d'encastrement | 950 mm |
| Largeur de montage     | 550 mm |

#### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

#### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 161 mm |
| Largeur en modules    | 24     |

#### Couvercle, porte

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Type de poignée                | Loquet       |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui          |
| Type de porte                  | Porte simple |

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 8 |
|---------------------------|---|

#### Connectivité

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Classe de protection      | Classe II |
| Classe de protection (IP) | IP44      |

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui