



FWB62GS

FW sup. IP44 PT a.950 l.550, 144M

Características técnicas

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	12
Número de filas	6
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	950 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	950 mm
Largura incorporada	550 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

Dimensões

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Sim
Tipo de porta do armário	Porta única

Conexão

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Índice de proteção IP	IP44

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim