



FWB62M2

Coffret FWB, univers, IP44, classell, 6x26 modules, 950x550x161mm, QuickConnect

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	6
Nombre de rangées	6
Nombre de travée de large	2
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	156
-------------------	-----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	950 mm
Largeur de montage	550 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Largeur en modules	26

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	8
---------------------------	---

Matière

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----