



FWB62M2

FW sup. IP44 PO a.950 I.550, 156M

#### Características técnicas

##### Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

##### Equipamento

Número de calhas	6
Número de filas	6
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

##### Capacidade

Número de módulos	156
-------------------	-----

##### Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

##### Dimensões

Altura	950 mm
Largura	550 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	950 mm
Largura incorporada	550 mm

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

##### Dimensões

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	26

##### Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

##### Conexão

Número de entradas de condutores	8
----------------------------------	---

##### Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

##### Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

##### Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----