



FWB62N3

Coffret FWB,univers IP44,classell,96mod,w. cover 150mm,950x550x161mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Equipement

Nombre de rails 10

Nombre de rangées 10

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de modules 96

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 950 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 165 mm

Hauteur d'encastrement 950 mm

Largeur de montage 550 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 1

Dimensions

Profondeur de montage 161 mm

Largeur en modules 24

Couvercle, porte

Type de poignée Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage En saillie

Matière

Matériau Acier

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

Sécurité

Classe de protection Classe II

Classe de protection (IP) IP44

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui