



FWB63N3

Coffret FWB, univers IP44, classell, 144 mod, entraxe 150mm, 950x800x161mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal 125 A

Equipement

Nombre de rails 14
 Nombre rangées 14
 Nombre de travée de large 3
 Avec fermeture Non
 Borne à conducteur neutre Non

Capacité

Nombre de modules 144

Fonctions

Avec guide-câble Oui

Dimensions

Hauteur 950 mm
 Largeur 800 mm
 Profondeur 165 mm
 Hauteur d'encastrement 950 mm
 Largeur de montage 800 mm

Cache, porte

Nombre de portes 2
 Nombre de serrure de la porte 1

Dimensions

Profondeur de montage 161 mm
 Nombre d'unités de largeur 36

Cache, porte

Type de poignée Loquet rabattable
 Couvercle/porte transparent(e) Non

Connectivité

Type de montage En saillie

Matière

Matière Acier
 Code RAL 9010
 Couleur Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre Non
 Plaque de montage incluse Non

Sécurité

Classe de protection Classe II
 Indice de protection IP IP44
 Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui