



FWB71D1

Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x300x161mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

| | |
|----------------------|---------|
| Visina | 1100 mm |
| Širina | 300 mm |
| Dubina | 165 mm |
| Debljina bočnog zida | 1 mm |

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP30 |
| Zaštitna klasa | Izolacijska klasa II |
| Vrsta zaključavanja | Bez brave |

Oprema

| | |
|-----------------------|---|
| Broj sekcija u širinu | 1 |
| Broj otvora ploče | 2 |

Instalacija, montaža

| | |
|---|--------------|
| Montiranje na | Nadgradna/NŽ |
| Pogodno za korištenje na otvorenom/vani | Ne |

Materijali

| | |
|-----------|--------------------|
| Boja | Čista bijela |
| RAL kod | 9010 |
| Obrada | Praškasto ofarbano |
| Materijal | Željezo |

Oprema

| | |
|-------------|---|
| Broj redova | 7 |
|-------------|---|

Poklopac, vrata

| | |
|----------------------------|----|
| Broj vrata ormara | 0 |
| Broj brava | 0 |
| Vrata/poklopac je proziran | Ne |

Električna struja

| | |
|----------------|-------|
| Nazivna struja | 125 A |
|----------------|-------|