



FWB71GS

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 1ΣΤ 7Χ12Μ ΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	7
Αριθμός σειρών	7
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	84
-------------------	----

**Λειτουργίες**

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

**Διαστάσεις**

Ύψος	1100 mm
Πλάτος	300 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	1100 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος	300 mm
---------------------	--------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών	1
--------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος λαβής	Σύρτης
Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	4
--------------------------------------	---

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS

Ναι