



FWB72N

### Щит Univers IP44/II 1100x550x161мм 120мод. з блоком для клем

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

|  |                    |
|--|--------------------|
| Підходить для зовнішнього використання | Ні                 |
| Монтаж на                              | Поверхневий монтаж |

##### Електричний струм

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Номінальний струм | 125 А |
|-------------------|-------|

##### Обладнання

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Кількість рейок               | 12 |
| Кількість рядів щита          | 12 |
| Кількість секцій по ширині    | 2  |
| Із замком                     | Ні |
| Має нейтральну клемну колодку | Ні |

##### Ємність

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Кількість модулів | 120 |
|-------------------|-----|

##### Функції

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Має захист головного вимикача | Ні  |
| З вводами для трубопроводів   | Так |

##### Розміри

|                  |         |
|------------------|---------|
| Висота           | 1100 mm |
| Ширина           | 550 mm  |
| Глибина          | 165 mm  |
| Вбудована висота | 1100 mm |
| Вбудована ширина | 550 mm  |

##### Кришка, дверцята

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Кількість дверей шафи | 1 |
|-----------------------|---|

##### Розміри

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Вбудована глибина | 161 mm |
|-------------------|--------|

##### Кришка, дверцята

|                  |   |
|------------------|---|
| Кількість замків | 1 |
|------------------|---|

##### Розміри

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Кількість модулів за шириною | 24 |
|------------------------------|----|

##### Кришка, дверцята

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Тип ручки               | Відкидна ручка із затискним пристроєм |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні                                    |
| Тип дверей шафи         | Одинарні двері                        |

##### Під'єднання

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість вхідних кабелів | 8 |
|---------------------------|---|

##### Підключення

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Тип монтажу | Поверхневий монтаж |
|-------------|--------------------|

##### Матеріали

|          |              |
|----------|--------------|
| Матеріал | Сталь        |
| Код RAL  | 9010         |
| Colour   | Чистий білий |

##### Обладнання

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Має клемну колодку для заземлення | Ні |
| Має монтажну пластину             | Ні |

---

**Безпека**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Клас захисту                      | Клас ізоляції II |
| Ударостійкість IK                 | IK09             |
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP44             |
| Тип блокування                    | Без замка        |
| Випробування розжареним дротом    | 750 °C           |

---

**Sustainability**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|