



FWB72N3

**Coffret FWB, univers** IP44, classell, 120 mod, entraxe 150 mm, 1100x550x161 mm

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

**Équipement**

Nombre de rails 12

Nombre de rangées 12

Nombre de travée de large 2

Avec fermeture Non

Borne à conducteur neutre Non

**Capacité**

Nombre de modules 120

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 1100 mm

Largeur 550 mm

Profondeur 165 mm

Hauteur d'encastrement 1100 mm

Largeur de montage 550 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de portes 1

Nombre de serrure de la porte 1

**Dimensions**

Profondeur de montage 161 mm

Largeur en modules 24

**Couvercle, porte**

Type de poignée Loquet rabattable

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Connectivité**

Type de montage En saillie

**Matière**

Matériau Acier

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

**Équipement**

Borne de mise à la terre Non

Plaque de montage incluse Non

**Sécurité**

Classe de protection Classe II

Classe de protection (IP) IP44

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui