



FWB72S

Щит Unipers IP44/II 1100x550x161мм 168мод.(2x84)

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	14
Кількість рядів щита	7
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

Ємність

Кількість модулів	168
-------------------	-----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	1100 mm
Ширина	550 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	1100 mm
Вбудована ширина	550 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	161 mm
-------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість замків	1
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	24
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні
Тип дверей шафи	Одинарні двері

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	8
---------------------------	---

Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Матеріали

Стійкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Тип блокування	Без замка

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----