



FWB73N3

**Coffret FWB,univers IP44,classell,180mod,entraxe 150mm,1100x800x161mm**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 125 A

**Equipement**

Nombre de rails 17  
 Nombre rangées 17  
 Nombre de travée de large 3  
 Avec fermeture Non  
 Borne à conducteur neutre Non

**Capacité**

Nombre de modules 180

**Fonctions**

Avec guide-câble Oui

**Dimensions**

Hauteur 1100 mm  
 Largeur 800 mm  
 Profondeur 165 mm  
 Hauteur d'encastrement 1100 mm  
 Largeur de montage 800 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes 2  
 Nombre de serrure de la porte 1

**Dimensions**

Profondeur de montage 161 mm  
 Nombre d'unités de largeur 36

**Cache, porte**

Type de poignée Loquet rabattable  
 Couvercle/porte transparent(e) Non

**Connectivité**

Type de montage En saillie

**Matière**

Matière Acier  
 Code RAL 9010  
 Couleur Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre Non  
 Plaque de montage incluse Non

**Sécurité**

Classe de protection Classe II  
 Indice de protection IP IP44  
 Type de verrouillage Loquet rabattable et avec crémone

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui