



FWB73S

FW sup. IP44 PO a.1100 l.800, 252M

Características técnicas

Instalação, montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

Corrente elétrica

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	21
Número de filas	0
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	252
-------------------	-----

Funções

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

Dimensões

Altura	1100 mm
Largura	800 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	1100 mm
Largura incorporada	800 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1

Dimensões

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	36

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Conexão

Número de entradas de condutores	12
----------------------------------	----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Materiais

Resistente aos raios ultravioleta	Não
-----------------------------------	-----

Segurança

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44

Segurança

Recebe fechadura	Sem bloqueio
------------------	--------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----