



FWB73S

**Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 252 mod., 1100x800x161, bezšr. svorky**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

**Vybavení**

Počet lišt	21
Počet řad v rozvaděči	0
Počet polí v šířce	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

**Kapacita**

Počet modulů	252
--------------	-----

**Funkce**

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

**Rozměry**

Výška	1100 mm
Šířka	800 mm
Hloubka	165 mm
Vestavěná výška	1100 mm

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

**Rozměry**

Vestavěná šířka	800 mm
-----------------	--------

**Kryt, dveře**

Počet zámků	1
-------------	---

**Rozměry**

Vestavěná hloubka	161 mm
Počet jednotek šířky	36

**Kryt, dveře**

Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Dveře/kryt průhledné	Ne

**Připojení**

Počet vstupů potrubí	12
----------------------	----

**Konektivita**

Druh montáže	Montáž na omítku
--------------	------------------

**Materiál**

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

---

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolaceII
Mechanická odolnost IK	IK09
Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez zámku

**Udržitelnost**

---

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----