



FWB74S

### Щит Univers IP44/II 1100x1050x161мм 336мод.(4x84)

#### Технічні характеристики

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

##### Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

##### Обладнання

Кількість рейок	28
Кількість рядів щита	0
Кількість секцій по ширині	4
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Так

##### Ємність

Кількість модулів	336
-------------------	-----

##### Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

##### Розміри

Висота	1100 mm
Ширина	1050 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	1100 mm
Вбудована ширина	1050 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	2
-----------------------	---

##### Розміри

Вбудована глибина	0 mm
-------------------	------

##### Кришка, дверцята

Кількість замків	1
------------------	---

##### Розміри

Кількість модулів за шириною	48
------------------------------	----

##### Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

##### Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	16
---------------------------	----

##### Підключення

Тип монтажу	Поверхневий монтаж
-------------	--------------------

##### Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

##### Матеріали

Стойкість до ультрафіолету	Ні
----------------------------	----

---

**Безпека**

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Тип блокування	Без замка

**Sustainability**

---

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----