



FP23SN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 1950x800x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	1950 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur de la paroi latérale	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Serrure à barre Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK09

Équipement

Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6

Installation, montage

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	No

Matières

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Thermolaquage
Matière	Acier

Équipement

Nombre de rangées	12
-------------------	----

Matières

Finition de la surface	Mat
------------------------	-----

Plastron, porte

Nombre de portes de l'armoire	2
Nombre de serrures	1
Porte transparente	No
Type de porte	Porte simple

Courant électrique

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----