



FP72SN2

Univ. IP44 a.1100 l.550 p.205

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1100 mm
Largura	550 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

##### Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	4

##### Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Equipamento

Número de filas	7
-----------------	---

##### Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----