



FP52SN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 800x550x205mm, inoccupé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Hauteur                                    | 800 mm |
| Largeur                                    | 550 mm |
| Profondeur                                 | 205 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm   |

#### Sécurité

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Classe de protection (IP) | IP44                              |
| Classe de protection      | Classe II                         |
| Type de verrouillage      | Loquet rabattable et avec crémone |
| Résistance aux chocs IK   | IK09                              |

#### Équipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 2 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 4 |

#### Installation, montage

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montage sur                 | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Non           |

#### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

#### Équipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 5 |
|-------------------|---|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 1   |
| Nombre de serrure de la porte  | 1   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|