



FP52SN2

Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x550x205

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|------------------|--------|
| Výška | 800 mm |
| Šířka | 550 mm |
| Hloubka | 205 mm |
| Tloušťka bočnice | 1 mm |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|--|
| Stupeň krytí IP | IP44 |
| Třída izolace | Třída izolacell |
| Typ uzamčení | Bez objímky proti zlomení Bez zámku |
| Mechanická odolnost IK | IK09 |

Vybavení

| | |
|------------------------------|---|
| Počet polí v šířce | 2 |
| Počet otvorů v desce příruby | 4 |

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Montáž | Montáž na stěnu |
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |

Materiál

| | |
|----------|-------------------|
| Barva | Bílá |
| Kód RAL | 9010 |
| Povrch | Práškové lakování |
| Materiál | Ocel |

Vybavení

| | |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 5 |
|-----------------------|---|

Materiál

| | |
|------------------|-------|
| Povrchová úprava | Matná |
|------------------|-------|

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
| Počet zámků | 1 |
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
| Typ dveří rozvaděče | Jednokřídlé dveře |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 250 A |
|-----------------|-------|