



FP52SN2

Щит Univers IP44/II 800x550x205, 2 секції

Технічні характеристики

Розміри

| | |
|-----------------------|--------|
| Висота | 800 mm |
| Ширина | 550 mm |
| Глибина | 205 mm |
| Товщина бічної стінки | 1 mm |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP44 |
| Клас захисту | Клас ізоляції II |
| Тип блокування | Засувний замок Без замка |
| Ударостійкість IK | IK09 |

Обладнання

| | |
|--|---|
| Кількість секцій по ширині | 2 |
| Кількість отворів у фланцевій пластині | 4 |

Установлення, монтаж

| | |
|--|------------------|
| Монтаж на | Настінний монтаж |
| Підходить для зовнішнього використання | Ні |

Матеріали

| | |
|----------|------------------------|
| Colour | Чистий білий |
| Код RAL | 9010 |
| Обробка | З порошковим покриттям |
| Матеріал | Сталь |

Обладнання

| | |
|----------------------|---|
| Кількість рядів щита | 5 |
|----------------------|---|

Матеріали

| | |
|------------------|---------|
| Обробка поверхні | Матовий |
|------------------|---------|

Кришка, дверцята

| | |
|-------------------------|----------------|
| Кількість дверей шафи | 1 |
| Кількість замків | 1 |
| Дверцята/кришка прозорі | Ні |
| Тип дверей шафи | Одинарні двері |

Електричний струм

| | |
|-------------------|-------|
| Номинальний струм | 250 A |
|-------------------|-------|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|