Productdatablad
FP63TN2

FP63TN2

Verdeler univers IP44 geaard 950x800x205mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	800 mm
Diepte	205 mm
Dikte zijwand	1 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Staafsluiting Zonder slot
Slagvastheid IK	IK09

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandmontage
Geschikt voor buitengebruik	Nee

Materiaal

Kleur	Helderwit
RAL-code	9010
Oppervlakte behandeling	Poedercoating
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	6

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	250 A

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja