



FP25SN2

Armario Univers metálico, IP44, clase II alt.1850+100 a.1300 p.205 mm

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	1950 mm
Anchura	1300 mm
Profundidad	205 mm
Grosor de la pared lateral	1 mm

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP44
Clase de protección	Clase de aislamiento II
Tipo de cerradura	Bloqueo de barra Sin bloqueo
Resistencia al impacto IK	IK09

**Equipo**

Número de sección en anchura	5
Número de aberturas de la placa de brida	10

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en suelo
Adecuado para uso en exteriores	No

**Materiales**

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Tratamiento	Con revestimiento en polvo
Material	Acero

**Equipo**

Número de filas	12
-----------------	----

**Materiales**

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario	2
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta doble, asimétrica

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	400 A
----------------------------	-------

**Sostenibilidad**

Conforme RoHS	Sí
---------------	----